



1

2

3

d ₁	d ₂		Länge l				d ₃	b	h ₁	h ₂	
40	M 5	-	16	20	30	-	-	13,5	6	20	4
40	M 6	M 8	16	20	25	30	40	13,5	6	20	4
48	M 5	-	16	20	30	-	-	13,5	7	24	5,5
48	M 6	M 8	16	20	25	30	40	13,5	7	24	5,5
55	M 8	M 10	20	30	40	-	-	16	8	28	6,5
63	M 8	M 10	20	30	40	-	-	19	9	32	7,5
70	M 8	-	20	30	40	-	-	20	10	36	8
70	M 10	-	20	30	40	-	-	20	10	36	8

Ausführung

4

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 130 °C
 - schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Schraube
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Farbe der Abdeckkappe (matt):

schwarzgrau, RAL 7021	● DSG
orange, RAL 2004	● DOR
grau, RAL 7035	● DGR
gelb, RAL 1021	● DGB
blau, RAL 5024	● DBL
rot, RAL 3000	● DRT
grün, RAL 6017	● DGN

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• RoHS

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelsschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18
- Flügelsschrauben GN 639 (kleine Bauform) → Seite 613
- Flügelmuttern GN 634 → Seite 606
- Edelstahl-Flügelsschrauben GN 835 → Seite 619
- Flügelsschrauben GN 633 / GN 633.1 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 633-55-M8-30-DGR

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Farbe der Abdeckkappe