



ROST
FREI
**

2 3 4

d ₁	d ₂	Länge l ≈										d ₃	h ₁	h ₂	
		GN 6335.4					GN 6335.5								
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	12	20	9
40	M 8	15	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	14	25	13
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	18
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	23
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	28

Ausführung

GN 6335.4

Griff

Gusseisen **SG**
entgratet und gleitgeschliffen

Gewindezapfen

Stahl
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

GN 6335.5

Griff

• Edelstahl-Feinguss 1.4308 **ES**
matt gestraht

• Aluminium, geschmiedet **AM**
- gleitgeschliffen **AP**
- poliert

Gewindezapfen

Edelstahl A2
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

RoHS

Hinweise

	Seite
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben (Kunststoff, Gewindezapfen Stahl)	535
GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben (Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl)	535
GN 5334 GN 5334.4 Sterngriffschrauben (Edelstahl)	523
GN 433 Flügelschrauben (Edelstahl)	568
GN 835 Flügelschrauben (Edelstahl)	563

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6335.4-SG-50-M10-35

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl)

1	Oberfläche (Werkstoff)
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6335.5-AP-40-M8-20

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

