



2

3

4

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l				d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	
40	M 8	20	25	30	40	-	14	25	13
50	M 10	20	25	30	45	55	18	32	18
63	M 12	30	40	50	-	-	20	40	23

**Ausführung**

- Griff  
Edelstahl-Feinguss 1.4408  
poliert **A4P**
- Schraube  
Edelstahl A4
- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift (Edelstahl A4) gesichert.
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

1

**Hinweis**

Kreuzgriffschrauben GN 6335.5 entsprechen den Abmessungen der DIN 6335 Form L, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

siehe auch...

- Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 / 6335.5 (Kunststoff) → Seite 587 / 589
- Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 / 6335.5 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) → Seite 583

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>
4	Länge l

GN 6335.5-A4P-40-M8-25

