Flügelschrauben

Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl



elesa
Original design EWN.SST.p

ROST FREI *

1 d1	2 d2	3 Länge l			d3	b	h1	h2
40	M 5	16	20	-	13,5	6	20	4
40	M 6	20	30	-	13,5	6	20	4
40	M 8	20	30	40	13,5	6	20	4
48	M 6	20	30	-	13,5	7	24	5,5
48	M 8	20	30	40	13,5	7	24	5,5
55	M 8	20	30	40	16	8	28	6,5
63	M 10	20	30	-	19	9	32	7,5
70	M 10	20	30	40	20	10	36	8

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Gewindezapfen
Edelstahl 1.4305

Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarzgrau, RAL 7021, matt **DSG**
- orange, RAL 2004, matt **DOR**
- grau, RAL 7035, matt **DGR**
- gelb, RAL 1021, matt **DGB**
- blau, RAL 5024, matt **DBL**
- rot, RAL 3000, matt **DRT**
- grün, RAL 6017, matt **DGN**

Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

RoHS

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Hinweise	Seite
GN 639 Flügelschrauben (kleine Bauform)	559
GN 634 Flügelmuttern	554
GN 835 Flügelschrauben (Edelstahl)	563
GN 633 | GN 633.1 Flügelschrauben (mit Verliersicherung GN 111.7)	2331

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle®	18
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

GN 633.1-55-M8-30-DOR

1	d_1
2	d_2
3	Länge l
4	Farbe der Abdeckkappe