







elesa
Original design EWN.B / E.FP / SST

ROST FREI *

3 Form

E mit Gewinde-Sackloch (Abdeckkappe)
D mit Gewinde-Durchloch

1 d_1	2 d_2 GN 634			2 d_2 GN 634.1			b	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	h_4
40	M 5	M 6	M 8	M 5	M 6	M 8	6	13,5	8,5	10	20	4	12	18
48	M 5	M 6	M 8	M 6	M 8	-	7	13,5	8,5	10	24	5,5	12	22
55	M 6	M 8	-	M 8	-	-	8	16	10,5	12	28	6,5	18	25
63	M 8	M 10	-	M 10	-	-	9	19	10,5	14	32	7,5	20	29
70	M 8	M 10	-	M 10	-	-	10	20	13	15	36	8	20	32

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

GN 634
Gewindebuchse
Messing

GN 634.1
Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305

Abdeckkappe bei Form E
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarzgrau, RAL 7021, matt — **DSG**
- orange, RAL 2004, matt — **DOR**
- grau, RAL 7035, matt — **DGR**
- gelb, RAL 1021, matt — **DGB**
- blau, RAL 5024, matt — **DBL**
- rot, RAL 3000, matt — **DRT**
- grün, RAL 6017, matt — **DGN**

Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

RoHS

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 634 / GN 634.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Hinweise	Seite
GN 640 Flügelmuttern (kleine Bauform)	558
GN 834 Flügelmuttern	562
GN 633 Flügelschrauben	555
GN 634 | GN 635 Flügelmuttern (mit Verliersicherung GN 111.7)	2331
GN 634.1 Flügelmuttern (Kunststoff, antimikrobiell)	ganternorm.com

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle®	18
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Gewindebuchse Messing)

1 2 3 4
GN 634-48-M6-E-DOR

1	d_1
2	d_2
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe

Bestellbeispiel (Gewindebuchse Edelstahl)

1 2 3 4
GN 634.1-55-M8-E-DSG

1	d_1
2	d_2
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe