Seitenführung

fur Rollenleisten GN 646.1, Kunststoff



elesa
Original design RLT-CE





Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarz
- Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C

RoHS

Die Seitenführung GN 646.4 hält das Fördergut im Bereich der Rollenschienen.
Sie können auf bereits montierte Rollschienen aufgeklipst werden.
Die Seitenführungen sind nicht anwendbar für Kugelschienen (Kugelleisten).

Hinweise	Seite
GN 646.1 Rollenleisten	2190
GN 646.3 Trägerprofile	2192

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel		
GN 646.4-270 (1)	1	Länge