Form **H**



Form **S**



Form **HA**



Form **HS**



Anwendungsbeispiel



elesa
Original design MPG-V / MPG-P

ROST FREI **

1 Form

- **H** Haltestange mit Innengewinde
- **HA** Haltestange mit Außengewinde
- **S** Schraube mit T-Kopf
- **HS** Halteset

2

d_1			d_2		d_3	d_4	l_1	l_3	l_4	sw	t
Form H / HA / HS			Form H / S / HS	Form HA							
D 12	D 14	D 16	M 8	M 10	6	20	100	5	17	13	20

Ausführung

3

Edelstahl 1.4301	**NI**

RoHS

Technische Informationen	Seite
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Verbindungselemente GN 6473.2 befestigen Seitenführungen oder Halteprofile für Seitensegmentführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3 erforderlich.

Hinweise	Seite
GN 6471 Seitenführungen	2165
GN 6472 Seitenführungen	2170
GN 6473.1 Halteprofile	2176
GN 6476 / GN 6476.2 / GN 6476.3 Seitenführungshalter	2184 ff.

Bestellbeispiel (Form S)
1 **3**
GN 6473.2-S-NI

1	Form
3	Werkstoff

Bestellbeispiel (Form H / HA / HS)
1 **2** **3**
GN 6473.2-HS-D14-NI

1	Form
2	d_1
3	Werkstoff