



elesa
Original design MPG-T / MPG-C



- 1 Form**
- T Halteprofil trapezförmig
 - R Halteprofil rund

2 d			2 h			b ₀			l ₁		l ₂
Form R			Form T			GN 6475	GN 6475.1	GN 6475.2			
B 10	B 12	B 14	17			18 / 21	18	20	26		15

Ausführung

Klemme

Kunststoff, Polyamid (PA)

- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schlagfest
- schwarz

Zylinderschrauben / Muttern

Edelstahl 1.4301

RoHS

Technische Informationen

Seite

- Kunststoff-Eigenschaften QVX
- Edelstahl-Eigenschaften QVX

Seitenführungsklemmen GN 6475.3 befestigen Seitenführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Flachstähen 25x8, Verbindungselemente GN 6473.2 und Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3 erforderlich. Es können mehrere Seitenführungen übereinander angebracht werden.

Die Klemmung der Seitenführung erfolgt über die Zylinderschrauben. Für die Montage am Flachstahl ist eine anwendungsseitige Schraube erforderlich.

Hinweise

Seite

- GN 6475 Seitenführungen (Führungskontur flach) QVX
- GN 6475.1 Seitenführungen (Führungskontur ballig) QVX
- GN 6475.2 Seitenführungen (Führungskontur flach, abgesetzt) QVX
- GN 6473.2 Verbindungselemente QVX
- GN 6476 Seitenführungshalter (starr, mit Anschlagkante) QVX
- GN 6476.2 Seitenführungshalter (schwenkbar, mit Anschlagkante) QVX
- GN 6476.3 Seitenführungshalter (schwenkbar) QVX
- GN 990 Konstruktionsrohre QVX

Bestellbeispiel

GN 6475.3-R-B10

1 Form

2 d (h)