



¹ b ₁	² l ₁ ±0,25	a	b ₂	d	h -1	l ₂ ≈	l ₃	l ₄ ≈	l ₅ max.
26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9,5
26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9,5

Ausführung

- Griffbogen
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt



- Endstücke (für SW und SR)
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Gewindestift
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
verzinkt, blau passiviert
- Sechskantmuttern ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt
- Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106

- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Bogengriffe GN 565.4
(Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → Seite 164
- Maschinengriffe GN 428 (Aluminium) → Seite 163

Bestellbeispiel

GN 665-26-450-SW

¹	b ₁
²	l ₁
³	Oberfläche