



d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±1							a	b	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> max.	l <sub>6</sub>
20	180	200	250	300	350	400	-	48	28	M 8	45	58	19	10	25	6	9,5
30	300	350	400	500	600	700	1000	57	38	M 10	60	78	23	12	35	9	14,5

**Ausführung**

**Griffrohr**

Wandstärke 1,5 mm

• Aluminium

- kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

- eloxiert, naturfarben

• Edelstahl 1.4301

geschliffen, matt glänzend

● SW

● EL

● NG

**Endstücke**

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur bis 100 °C

• schwarz, matt

**Befestigungsset**

Edelstahl A2

• Zylinderschrauben ISO 4762

• Sechskantmuttern ISO 4032

• Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren. Bei großen Griffhängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstütungen lieferbar.

**Hinweise**

GN 767 Bügelgriffe (Griffrohr kunststoffbeschichtet)

GN 767.1 Bügelgriffe (Griffrohr eloxiert)

GN 667.2 Bügelgriffe (Montage von der Rückseite)

Seite

QVX

QVX

QVX

**Technische Informationen**

Angaben zur Belastbarkeit

Kunststoff-Eigenschaften

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel (Griffrohr, Aluminium)

**GN 667-20-200-EL**

1 d<sub>1</sub>

2 l<sub>1</sub>

3 Oberfläche

Bestellbeispiel (Griffrohr, Edelstahl)

**GN 667-30-1000-NG**

1 d<sub>1</sub>

2 l<sub>1</sub>

3 Oberfläche