



1.1
1.2
1.3
1.4

1 2

d ₁	l ₁ ±1							a	b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t
30	300	350	400	500	600	700	1000	57	38	M 10	60	78	23	12	17

2.1
2.2
2.3

Ausführung

3

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt ● SW
 - eloxiert, naturfarben ● EL
- Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
 - geschliffen, matt glänzend ● NG
- Endstücke Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Gewindebuchse
Messing
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

2.4

Bestellbeispiel

GN 667.2-30-1000-NG

1	d ₁
2	l ₁
3	Oberfläche

