



2 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienseite

1

l_1	GN 728	GN 728.5	b	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	l_3	s	t_1 min.	t_2
120	120	-	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

Ausführung

GN 728

Aluminium-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- blank, gleitgeschliffen

- **SW**
- **SR**
- **BL**

GN 728.5

Edelstahl-Feinguss 1.4308

matt gestraht

RoHS

3

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) erfolgen.

Hinweise

	Seite
GN 528 Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Bedienseite)	QVX
GN 528.1 Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen

	Seite
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Aluminium-Druckguss)

GN 728-120-A-SW

- 1 l_1
- 2 Form
- 3 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl-Feinguss)

GN 728.5-120-B

- 1 l_1
- 2 Form