



2

| l_1 | d | a | b_1 | b_2 | b_3 | h_1 | h_2 | l_2 | t min. |
|-------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 120 | M 6 | 10 | 6 | 12,5 | 35 | 32 | 25 | 100 | 9 |

Ausführung

1 3

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 **A4**
- matt gestrahlt **GS**
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- poliert oder kunststoffbeschichtet

Hinweis

Ein typisches Einsatzgebiet für die Griffleiste GN 730.5 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Anlagen aber auch Schubladen oder sonstige Auszüge.

Durch den verwendeten Werkstoff ist der Griff vor allem für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Medien vorgesehen.

Die Griffleiste ist so ausgeführt, dass keine schöpfende Geometrie vorhanden ist, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Die Montage erfolgt über die Befestigungsgewinde von der Rückseite. Alternativ können die Griffe von vorne angeschweißt werden.

siehe auch...

- Griffleisten GN 430 / GN 430.1 (Aluminium) → Seite 212

Bestellbeispiel

GN 730.5-A4-120-GS

| | |
|---|------------|
| 1 | Werkstoff |
| 2 | l_1 |
| 3 | Oberfläche |

