



elesa
Original design MH-S / MH-H / MH-C

GN 740.1



GN 745.1



GN 747.1



d₃				
15	17,5	21	25	31

Ausführung

Aluminium

- eloxiert, naturfarben
- selbstklebend

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

Verschlusschrauben GN 745 / GN 745.2 lassen sich entsprechend ihrer Verwendung durch selbstklebende Aluminiumschilder GN 740.1 / GN 747.1 mit farbigem DIN-Einfüll- bzw. Ablasssymbol kennzeichnen. Aluminiumschilder GN 745.1 ohne Symbol können individuell beschriftet werden.

Hinweise

	Seite
GN 745 Verschlusschrauben	1602
GN 745.2 Verschlusschrauben	1602
GN 740 GN 740.2 Verschlusschrauben (mit DIN-Ablasssymbol)	1604
GN 747 GN 747.2 Verschlusschrauben (mit DIN-Einfüllsymbol)	1605

Bestellbeispiel (mit DIN-Ablasssymbol)

GN 740.1-15	1	d ₃
--------------------	---	----------------

Bestellbeispiel (ohne Symbol)

GN 745.1-31	1	d ₃
--------------------	---	----------------

Bestellbeispiel (mit DIN-Einfüllsymbol)

GN 747.1-25	1	d ₃
--------------------	---	----------------

