



<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>h</b>	<b>t<sub>1</sub> min.</b>	<b>t<sub>2</sub> ±0,5</b>
35	M 8	19	27	15	3,5
45	M 10	24	34	20	4

## Ausführung

- Kunststoff  
Duroplast (PF)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, glänzend
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Auf Anfrage

- mit Gewindestift

Bestellbeispiel

GN 77-35-M8

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>