



d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung		für Rohr-Außen-Ø	
				handelsübliche Bezeichnung in Zoll
B 42,4	B 42,4	-	42,4	1 1/4"
B 48,3	B 42,4	B 48,3	48,3	1 1/2"
B 60,3	B 42,4	B 48,3	60,3	2"

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Winkel-Klemmverbinder GN 192 (Aluminium)* → Seite 1742
- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite 1835

Bestellbeispiel

GN 81-B48,3-B42,4

1 d₁

2 d₂