Näherungsschalter

Kunststoff, für Kraftspanner, induktiv Sensor

GN 893.1





GN 893.2
GN 893.3
GN 893.4





Kraftspanner	Näherungsschalter [1]	b	d Anschlussstecker 4-polig	l_1 −0,2	l_2	l_3
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M12x1	73	48	10
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M12x1	73	48	10
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff

Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert

Zwischenplättchen
Kunststoff

Spannungsbereich 10 bis 30 VDC

Schaltstrom 0 bis 100 mA

Spannungsabfall ≤ 2 V

Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C

Schutzart IP 65

LED-Anzeigen
- grün: Betriebsspannung
- rot: Schaltzustand geschlossen
- gelb: Schaltzustand offen

RoHS

Mit Näherungsschaltern GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4 können Kraftspanner Steuerimpulse auslösen. In der Regel dienen sie der Endlagenabfrage. Die LED's zeigen den Betriebs- und Schaltzustand an.
Der Näherungsschalter wird direkt an den Kraftspanner angeschraubt, wobei die Montage beidseitig möglich ist.
Ein Zwischenplättchen aus Kunststoff und zwei Zylinderschrauben M4 gehören zum Lieferumfang.

Hinweise	Seite
GN 864 Kraftspanner	768
GN 865 Kraftspanner	770
GN 866 Kraftspanner	772

Technische Informationen

Erläuterungen zu Schutzart IP	2396

Zubehör

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)	1398

Bestellbeispiel		
[1] GN 893.2	1	Norm