Zugbügel

Stahl / Edelstahl, für Verschlussspanner, schwere Ausführung



SPEEDY BLOCK

ROST FREI **

1 d_1	2 b	3 l_1	d_2	l_3	GN 852 / GN 852.3 Größe	r bei w_2=0	w_2	GN 852.1 Größe	r bei w_2=0	w_2
M 10	46	129	9	45	1700*	96	15	1400	95	15
M 10	46	149	9	52	1700	106	22	1400*	109	22
M 10	46	179	9	45	1700	146	15	1400	145	15
M 10	46	209	9	45	1700	176	15	1400	175	15
M 10	46	259	9	45	1700	226	15	1400	225	15
M 12	55	151	10,8	70	4000*	107	25	-	-	-
M 12	55	211	10,8	70	4000	156	36	-	-	-
M 12	55	361	10,8	70	4000	306	36	-	-	-
M 12	55	421	10,8	70	4000	366	36	-	-	-

* Standardvariante bei Auswahl der Form „mit Zugbügel“ auf dem jeweiligen Normblatt.

Ausführung

4

Zugbügel
- Stahl verzinkt, blau passiviert — **ST**
- Edelstahl 1.4301 — **NI**

Sechskantmuttern mit Polyamideinlage
DIN 985
- Stahl, verzinkt bei ST
- Edelstahl A2 bei NI

Sechskantmuttern
DIN 936
- Stahl, verzinkt bei ST
- Edelstahl A2 bei NI

RoHS

Zugbügel GN 951.2 werden eingesetzt, wenn bei Verschlussspannern größere Abstände zum Gegenhalter erforderlich sind. Die Verschlussspanner sind jeweils auch ohne Zugbügel lieferbar.

Hinweise	Seite
GN 852 Verschlussspanner	718
GN 852.1 Verschlussspanner	722
GN 852.3 Verschlussspanner	720

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 951.2-M10-46-179-NI

1	d_1
2	b
3	l_1
4	Werkstoff