



1	2	3		
d_1	d_2	l_1	d_3	l_2
13	M 6	9	8	18
14	M 6	9	8	20
16	M 6	9	8	23

Ausführung

Knopf

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur bis 80 °C
- schwarz, matt

Achsteil

Edelstahl 1.4305

RoHS

Zylinderknöpfe GN 599.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit kleinen Handrädern (GN 736, GN 736.1) bei geringem Verstellmoment eingesetzt (Fingerzufassung).

Hinweise

	Seite
GN 736 Zustellräder	QVX
GN 736.1 Zustellräder mit Skalieransatz	QVX

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 599.5-14-M6-9

1	d_1
2	d_2
3	l_1

