



**elesa**  
Original design MH-S

**GN 740.1**



**GN 745.1**



**GN 747.1**



<b>d<sub>3</sub></b>				
15	17,5	21	25	31

**Specification**

**Aluminum**

- Anodized, natural color
- Self-adhesive

**Operating temperature** -30 °C to +100 °C

RoHS

Verschlusschrauben GN 745 / GN 745.2 lassen sich entsprechend ihrer Verwendung durch selbstklebende Aluminiumschilder GN 740.1 / GN 747.1 mit farbigem DIN-Einfüll- bzw. Ablasssymbol kennzeichnen. Aluminiumschilder GN 745.1 ohne Symbol können individuell beschriftet werden.

**see also...**

	<b>Page</b>
<b>GN 745</b> Threaded Plugs	QVX
<b>GN 745.2</b> Threaded Plugs	QVX
<b>GN 740</b>   <b>GN 740.2</b> Threaded Plugs (with DIN-Drain Symbol)	QVX
<b>GN 747</b>   <b>GN 747.2</b> Threaded Plugs (with DIN-Re-fill Symbol)	QVX

How to order (with DIN-Drain Symbol)

<b>GN 740.1-15</b>	<b>1</b>	d <sub>3</sub>
--------------------	----------	----------------

How to order (without Symbol)

<b>GN 745.1-31</b>	<b>1</b>	d <sub>3</sub>
--------------------	----------	----------------

How to order (with DIN-Refill Symbol)

<b>GN 747.1-25</b>	<b>1</b>	d <sub>3</sub>
--------------------	----------	----------------

