



1 Form
VH8 mit Vierkant

2

Riegelabstand A

6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ausführung

3

• Verschlussgehäuse / Vierkant
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571 (A4)

NI

• Riegel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301 (A2)

• Sechskantschraube
Edelstahl,
nichtrostend, 1.4301 (A2)

• Befestigungsmutter
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301 (A2)

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• RoHS

Zubehör

• Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1266

Hinweis

Edelstahl-Hygieneverriegelungen GN 115 erfüllen die Anforderungen an eine Hygieneausführung nach DIN 1672-2 und DIN 14159.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 28 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

siehe auch...

- *Konstruktions- und Montagehinweise* → Seite 1201
- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel)* → Seite 1202
- *Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)* → Seite 1206

Bestellbeispiel

GN 115-VH8-20-NI

1	Form
2	Riegelabstand A
3	Werkstoff

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

