



elisa
Original design VCK.

3 Form

- R** verriegeln durch Rechtsdrehung
L verriegeln durch Linksdrehung

1

2

d ₁	Länge l			d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂
50	24	46	-	14	12	45	12	33
60	46	54	64	14	12	45	12	37
70	54	64	-	14	12	45	12	44

Ausführung

- Sterngriff GN 5337
Kunststoff Duroplast (PF)
- schwarz, glänzend
- temperaturbeständig bis 110 °C
- Bolzen
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Türriegel
Stahl, gesintert
Stiftloch vorgebohrt
- Spannstift (für Türriegel)
Stahl
brüniert
Ø 3 x 20 mm DIN 1481
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Edelstahl-Ausführung

Hinweis

Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm.

Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Türverriegelungen GN 119* → Seite 1240
- *Türverriegelungen GN 117* → Seite 1238

Bestellbeispiel

GN 118-50-46-R

1	d ₁
2	Länge l
3	Form