



2 Form
D dreiteilig



s	b	d ₁	d ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m
Vierkant			Stift					max.	
12	15	M 6	6	39,2	10	5	14	9	27,2
16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33

Ausführung

- Scharnierkörper, Stift, Scheiben

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl nichtrostend, 1.4401

- Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

- Zahnscheiben DIN 6797
zur Schraubensicherung
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2121

- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166

- RoHS



Hinweis

Scharniere GN 129.5 werden für aufliegende Türen eingesetzt.

Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 129.2 → Seite 1328

Bestellbeispiel

GN 129.5-16-D-A4

1	s
2	Form
3	Werkstoff

