



d	max. Federdruck in N \approx	für Rastscheiben GN 187.4 / GN 189 - d_0	für Rastköpfe GN 187.5 - d_0
15	20	22	-
18	35	27	27
23	55	32	32
29	45	40	40

Ausführung

- Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Edelstahl-Druckfedern GN 187.2 werden beim Montieren zwischen die Rastscheiben GN 187.4 bzw. GN 189 und Rastköpfe GN 187.5 platziert und bewirken, dass sich die Rastscheiben beim Lösen sicher trennen.

siehe auch...

- *Rastscheiben GN 187.4 (Stahl / Edelstahl)* → Seite 910
- *Rastscheiben GN 189 (Kunststoff)* → Neuheiten
- *Edelstahl-Rastköpfe GN 187.5* → Neuheiten

Bestellbeispiel

GN 187.2-18

1 d