





Form OZ

Form AV



**2 Form**

- OZ ohne Zentrieransatz (glatt)
- MZ mit Zentrieransatz
- AV mit Außenverzahnung
- IV mit Innenverzahnung



Form MZ

Form IV

**1**

b Laschen- breite	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	s	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>
40	8,5	6,5	52,5	32,5	30	20	7	13	60	42	60	42
65	10,2	11	84,5	52	52,5	32,5	14	17	105	74	105	74

**Ausführung**

- Aluminium
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- RoHS

**3**

**Hinweis**

Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 274, GN 276 oder GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

siehe auch...

- Gelenk-Klemmverbinder GN 282  
(Verbindung von GN 272 mit GN 276) → Seite 1764
- Sensorhalter GN 272.4 → Seite 1777

Bestellbeispiel

**GN 272-40-OZ-BL**

1	b
2	Form
3	Oberfläche