


3 Form
S Verstellung stufenlos
T Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)

4 Kennziffer
2 mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912



1 **2**

d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung	b Laschenbreite	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	Z ₁ Schraubstellen	Z ₂ Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911			
												für Z ₁ l ₄		für Z ₂ l ₄	
B 20	B 20	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	-	-	63	78
B 25	B 25	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 30	B 30	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 40	B 40	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 42	B 42	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 45	B 45	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 48	B 48	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 50	B 50	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
matt gestrahlt
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 288 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 276 und GN 278. In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet.

Innerhalb der gleichen Laschenbreite „b“ können alle Bohrungen „d₁ / d₂“ beliebig kombiniert werden.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z₁ verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

- siehe auch...
- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835

Bestellbeispiel	
1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer
5	Oberfläche

1 2 3 4 5
GN 288-B25-B25-S-2-BL