



1		2		3													
l_1	d_1	l_2		d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4	Rastweg							
22	M 3 -	6	8 10 12	-	-	8	10,5	18,5	2	23	3						
22	M 4 M 5	12	16 20 25 32	-	-	8	10,5	18,5	2	23	3						
30	M 3 -	6	8 10 12 16	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5						
30	M 4 -	12	16 20 25 32	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5						
30	M 5 M 6	12	16 20 25 32 40 50	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5						
45	M 4 -	12	16 20 25 32	-	-	10	13	24,5	4	34	3,5						
45	M 5 M 6	12	16 20 25 32 40 50	-	-	10	13	24,5	4	34	3,5						
63	M 6 M 8	12	16 20 25 32 40 50 63 80	13,5	17,5	31	6,5	45	4								
63	M 10 -	20	25 32 40 50 63 80	13,5	17,5	31	6,5	45	4								
78	M 8 M 10	16	20 25 32 40 50 63 80	16	21	36	8	54	4								
78	M 12 -	20	25 32 40 50 63 80	16	21	36	8	54	4								
92	M 10 M 12	16	20 25 32 40 50 63 80	19	24	43	11	64	4								
92	M 16 -	25	32 40 50 63 80	19	24	43	11	64	4								
108	M 12 M 16	25	32 40 50 63 80 120	23	30	50,5	12	75	5								

Ausführung

- Griffkörper
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt
schwarz, RAL 9005, seidenglanz
orange, RAL 2004, struktur matt
rot, RAL 3000, struktur matt
silber, RAL 9006, struktur matt
- verchromt
- unlackiert
- gleitgeschliffen
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Stahl
- Festigkeitsklasse 5.8
- brüniert
- Festigkeitswerte von Schrauben
→ Seite 2152
- RoHS



Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

siehe auch...

- Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 (Schraube Edelstahl) → Seite 439
- Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 / GN 300.6 (Edelstahl) → Seite 441
- Flache verstellbare Klemmhebel GN 302 → Seite 449
- Verstellbare Klemmhebel GN 300.4 (mit Spannkraftverstärkung) → Seite 435
- Verstellbare Klemmhebel GN 303.2 (mit Ausrastknopf) → Seite 445

Bestellbeispiel		1	l_1
		2	d_1
		3	l_2
GN 300-63-M8-25-SW		4	Farbe (Oberfläche)