


**4 Form**

- MS** Druckzapfen Messing
- KU** Druckzapfen Kunststoff
- DZ** Druckzapfen gehärtet
- ZK** Kugelzapfen
- KD** Kugelzapfen mit Druckstück



**1 2 3**

l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub> +0,05	d <sub>8</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> Rastweg	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>				
30	M 6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	31	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
45	M 6	16	20	25	32	40	50	10	13	4	3,5	4,5	15	24,5	4	35	3,5	1	1,3	1,8	5,1	3,6
63	M 8	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	6	5	6,1	18	31	6,5	45	4	1,5	1,6	2,5	6,2	4,2
63	M 10	20	25	32	40	50	63	13,5	17,5	8	6,5	7,8	21	31	6,5	45	4	2	1,9	3,5	7,3	4,3

**Ausführung**

**Griff**

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  - orange, RAL 2004, strukturmatt
  - rot, RAL 3000, strukturmatt
  - silber, RAL 9006, strukturmatt

- **SW**
- **OS**
- **RS**
- **SR**

**Einsatz / Halteschraube**

Stahl (5.8), brüniert

**Druckzapfen**

- Messing bei Form MS
- Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KU
- Stahl, gehärtet (Linsenkuppe) bei Form DZ

**Druckstück bei Form KD**

- Kunststoff, Polyacetal (POM)
- Einsatztemperatur bis 80 °C
  - schwarz, matt

RoHS

**Auf Anfrage**

- mit Edelstahl-Einsatz
- flacher Hebel (GN 302)

**5**

Verstellbare Klemmhebel GN 306 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der MS- / KU-Druckzapfen vermeidet Druckstellen bzw. Beschädigungen am Spannungspunkt.

Mit dem gehärteten Druckzapfen (Form DZ) wird ein punktförmiger Druckpunkt erzielt.

Das bewegliche Druckstück (Form KD) lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren. Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

**Hinweise**

**GN 300** Verstellbare Klemmhebel (ohne Sonderzapfen)

Seite QVX

**Technische Informationen**

Festigkeitswerte von Schrauben

Seite QVX

Kunststoff-Eigenschaften

Seite QVX

**Bestellbeispiel**

1	l <sub>1</sub>
2	d <sub>1</sub>
3	l <sub>2</sub>
4	Form
5	Farbe

**GN 306-45-M6-20-DZ-OS**

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4

