



1		2																	
b ₁	l ₁ ±0,5									a	b ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	l ₄	
36	200	250	300	350	400	500	600	800	24	38	8,5	57	72	5	14,5	7,5	41		

Ausführung

Griffrohr

Aluminium

- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, struktur matt ● **SW**
- eloxiert, naturfarben ● **EL**
- eloxiert, naturfarben ● **ES**
- eloxiert, naturfarben
- GrifffüÙe silber

GrifffüÙe

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet, struktur matt

- schwarz, RAL 9005 bei SW / EL
- silber, RAL 9006 bei ES

Deckel

Kunststoff, hellgrau

RoHS



Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die GrifffüÙe angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Hinweise

GN 333.1 Rohrgriffe

GN 334 Ovalrohrgriffe (Montage von der Rückseite)

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Seite

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

GN 334.1-36-400-ES

1	b ₁
2	l ₁
3	Oberfläche