



Montagebeispiele



Anwendungsbeispiel



d₁	d₂ +0,1 Bohrung	d₃	d₄ -0,05	l₁	l₂	l₃	sw	t
M 12 x 1,5	B 4,2	24	12	10	16	5	3	11
M 12 x 1,5	B 5,2	24	12	10	16	5	4	11
M 12 x 1,5	B 6,2	24	12	10	16	5	4	11
M 16 x 1,5	B 8,2	32	16	12	20	7	6	13
M 16 x 1,5	B 10,2	32	16	12	20	7	6	13
M 16 x 1,5	B 12,2	32	16	12	20	7	6	13

Ausführung

GN 412.3

Stahl

- gehärtet
- brüniert

GN 412.5

Edelstahl 1.4057

gehärtet

RoHS

Technische Informationen

Seite

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Zubehör

GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss) QVX

GN 612.1 Haltestücke (Stahl / Edelstahl) QVX

GN 909 Niedrige Sechskantmuttern (Stahl) QVX

GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern (Edelstahl) QVX

Positionierbuchsen GN 412.3 / GN 412.5 mit Anlaufkegel werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.

Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

Hinweise

Seite

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl, mit Bund) QVX

GN 412.4 Positionierbuchsen (Edelstahl, mit Bund) QVX

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 412.3-M12x1,5-B4,2	1	d ₁
	2	d ₂

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 412.5-M16x1,5-B8,2	1	d ₁
	2	d ₂