



d ₁	Länge l						d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	r	t min.
	55*	64	88*	96	100	200						
8	55*	64	88*	96	100	M 4	12	40	30	9	8	
10	88*	100	120*	180*	200	M 5	15	47	35	11	12	
12	125	160	200	250	-	M 6	-	60	44	12	12	

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

Griff

- Stahl
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt
- verchromt
- brüniert

- SW
- CR
- BT

Auflagescheiben

Zink-Druckguss
vernickelt

RoHS

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe GN 425.1 Ø 8 und Ø 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. Für diesen Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen.

Hinweise

	Seite
GN 425.1 Bügelgriffe (Edelstahl / Aluminium)	QVX
GN 425 Bügelgriffe (Stahl, nicht abgewinkelt)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
---------------------------	-----

Zubehör

GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)	QVX
--	-----

Bestellbeispiel

GN 425.1-10-100-CR

1	d ₁
2	Länge l
3	Oberfläche