



1 b	2 Länge $l \pm 0,25$	a	h	r
12	55*	8	40	8
12	88*	8	40	8
12	100	8	40	8
12	120*	8	40	8
12	180*	8	40	8
12	200	8	40	8
12	235*	8	40	8

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

GN 427

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben

- **SW**
- **SR**
- **EL**

GN 427.5

Edelstahl 1.4301

matt gestrahlt

RoHS

Bügelgriffe GN 427 / GN 427.5 werden aus gebogenem Aluminium- bzw. Edelstahlprofil hergestellt.

Hinweise	Seite
GN 425 Bügelgriffe (Aluminium / Edelstahl)	QVX
Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 427-12-120-EL

- 1** b
- 2** Länge l
- 3** Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 427.5-12-180

- 1** b
- 2** Länge l