



1.1

1.2

1.3

1.4

1 d ₁	2 d ₂	d ₃	h +0,5	k	t min.
22	M 6	13	25	13	12
25	M 8	16	28	14	13
32	M 10	19	32	15	17

2.1

Ausführung



- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 90 °C
- weiß, RAL 9002, lackiert, glänzend **WS**
- Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Hinweis

Rändelmuttern GN 530.1 genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 530.1-25-M8-WS

1	d ₁
2	d ₂
3	Farbe

