



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l			d ₃	b	h ₁	h ₂
32	M 6	10	16	20	11	13	14,5	5,5
40	M 8	16	25	-	14	15,5	17	7,5
48	M 8	16	25	-	17	19	19	9
56	M 10	20	30	-	18,5	21	23	11

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

- siehe auch...
- *Flügelschrauben GN 531* → Seite 615
 - *Flügelschrauben GN 633* → Seite 608
 - *Flügelschrauben GN 639* → Seite 613

Bestellbeispiel

GN 531.1-56-M10-20

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l

