


3 Form

- A nur mit Ringöse
- H mit Halteseil
- K mit Kugelkette



1

2

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r ≈	s	t min.
40	M 8	14	24	12	3,2	22,3	2,8	15
50	M 10	18	30	17	3,9	29,6	3,2	18
60	M 12	20	38	20	3,9	30,7	3,2	22

Ausführung

- Griff
Edelstahl, nichtrostend, 1.4404 (A4)
- Nabe verschweißt
- matt gestrahlt
- Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Ringöse GN 111.6
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- Kugelkette GN 111.5 (Form K)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310
- Halteseil GN 111.2 (Form H)
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- Kugelketten / Halteseile in anderen Längen
- mit Spiral-Halteseil GN 111.4
- andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

Hinweis

Edelstahl-Sterngriffe GN 5334.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden **montiert** (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.

siehe auch...

- *Edelstahl-Kugelketten GN 111.5* → Seite 1174
- *Edelstahl-Halteseile GN 111.2* → Seite 1176
- *Spiral-Halteseile GN 111.4* → Seite 1175
- *Edelstahl-Ringösen GN 111.6* → Seite 1179
- *Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel

GN 5334.13-40-M8-H

1	d ₁
2	d ₂
3	Form