



1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l			d ₄	h ₁	h ₂
40	M 8	16	20	25	18	30,5	15
50	M 10	20	25	30	21	34	17
60	M 12	25	30	40	25	39	18

Ausführung

- Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4305 (A1)
 - matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334* → Seite 575
- *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334.4* → Seite 575
- *Edelstahl-Flügelschrauben GN 433* → Seite 620
- *Edelstahl-Flügelschrauben GN 835* → Seite 619

Bestellbeispiel

GN 5335-40-M8-20

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l

