


**elesa**  
Original design VTT-SST



1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
25	M 5	12	20	10	10
32	M 6	14	23	11,5	10
40	M 8	16	27	13,5	13
50	M 10	19	30	15	17
60	M 12	22,5	34	18	20

**Ausführung**

3

**Griff**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt
- weiß, RAL 9002, matt

● —  
○ **WS**

**Gewindebuchse**

Edelstahl 1.4301

RoHS

**Auf Anfrage**

- mit Messingbuchse

Dreisterngriffe GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

**Hinweise**

**Seite**

**GN 5337.4** Sterngriffe (Kunststoff, Gewindebuchse Edelstahl)

QVX

**GN 5337.4** Sterngriffe mit Verliersicherungen GN 111.7

QVX

**Technische Informationen**

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel (schwarz)

**GN 5342-40-M8**

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

Bestellbeispiel (weiß)

**GN 5342-32-M6-WS**

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

3 Farbe