



### 3 Form

- A mit Handschutz, einseitig  
B mit Handschutz, beidseitig

1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t
30	M 8	64	46	112	4	4	20
30	M 10	64	46	112	4	4	18

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 130 °C
  - schwarz, matt
- Gewindebuchse  
Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Hinweis

Zylindergriffe GN 539.2 werden als Handgriffe für z. B. Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Schlagbohrmaschinen etc. verwendet. Dabei zeichnen sie sich besonders durch ihren ein- oder beidseitigen Handschutz aus.

siehe auch...

- *Feste Zylindergriffe GN 539* → Seite 48
- *Zylinderknöpfe GN 519 (mit Gewinde)* → Seite 68

Bestellbeispiel

GN 539.2-30-M8-A

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Form