



#### 4 Form

- A mit Handschutz, einseitig  
B mit Handschutz, beidseitig

<b>1</b> $d_1$	<b>2</b> $d_2$	<b>3</b> $l_2$	$d_3$	$d_4$	$l_1$	$l_3$	$l_4$
30	M 8	20	64	46	112	4	4
30	M 10	20	64	46	112	4	4

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 130 °C
  - schwarz, matt
- Gewindezapfen  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

## Hinweis

Zylindergriffe GN 539.2 werden als Handgriffe für z. B. Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Schlagbohrmaschinen etc. verwendet. Dabei zeichnen sie sich besonders durch ihren ein- oder beidseitigen Handschutz aus.

siehe auch...

- Feste Zylindergriffe GN 539 → Seite 48
- Zylinderknöpfe GN 519 (mit Gewinde) → Seite 68

### Bestellbeispiel

<b>1</b>	$d_1$
<b>2</b>	$d_2$
<b>3</b>	$l_2$
<b>4</b>	Form

**GN 539.2-30-M8-20-A**