



1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k
40	M 8	12	25	10	8,5
40	M 10	13	25	10	8,5

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 100 °C  
- schwarz, matt

● SW

- Buchse  
Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Auf Anfrage

- andere Gewindedurchmesser

3

## Hinweis

Sternmuttern GN 567 können zum Sichern und Kontern verwendet werden und zeichnen sich durch ihren geringen Platzbedarf aus.

Die ergonomische Form ermöglicht einen effektiven Griff beim Bedienen der Sternmutter.

siehe auch...

- *Flache Rändelmuttern DIN 467* → Seite 648

### Bestellbeispiel

**GN 567-40-M8-SW**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Farbe

