

**elesa**  
Original design ELC. / ELC.SST



**2 Bohrungskennzeichen**

- B** ohne Nabennut
- K** mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- V** mit Vierkant DIN 79

**1 3**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Bohrung H7 Vierkant H11	b	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	k	Länge l	r	s	t
32	6*	20	15	22,5	16	10	4	24	35	24	18	2	3	24	67	12	4,3	9
37	8*	23	18	26	20	13,5	5	27	42	28	20	2,5	5	26	85	13,8	4,3	12,5
46	12	29	22	31,5	25,5	17	6	35	54	36	24	2	8	32	110	17,5	6,5	15,5
54	14	34	26	36	31	21	8	38	60	38	29,5	2,5	6	39	140	20,2	7,3	16

\* Vierkant nur für GN 623 lieferbar

**Ausführung**

**Griff**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

**GN 623**

**Buchse**

Stahl, brüniert

**GN 623.5**

**Buchse**

Edelstahl 1.4305

**Abdeckkappe**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarzgrau, RAL 7021, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- blau, RAL 5024, matt
- rot, RAL 3000, matt
- grün, RAL 6017, matt
- grau RAL 7035, matt mit Pfeil

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**
- **PGR**



RoHS

**Zubehör**

**GN 184** Vorlegescheiben  
(zur axialen Befestigung)

QVX

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

**Hinweise**

Hinweise	Seite
<b>GN 210</b> Schaltgriffe (Zink-Druckguss)	QVX
<b>GN 512</b> Schalthebel (Kunststoff, Buchse Stahl)	QVX
<b>GN 750</b> Schaltnaben (Stahl)	QVX

**Technische Informationen**

Montagebeispiele	QVX
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Passfedernuten DIN 6885-1	QVX
Vierkante DIN 79	QVX
ISO-Passungen	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

**Bestellbeispiel (Buchse Stahl)**

1	d <sub>1</sub>
2	Bohrungskennzeichen
3	d <sub>2</sub>
4	Farbe der Abdeckkappe

**GN 623-37-B 8 -DGB**


**Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)**

1	d <sub>1</sub>
2	Bohrungskennzeichen
3	d <sub>2</sub>
4	Farbe der Abdeckkappe


**GN 623.5-46-B12-DSG**



### Montagebeispiele



Schaltgriffe GN 623 / GN 623.5 befestigt mit Nabennut / Passfeder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184 / GN 184.5 → Seite XYZ.



Schaltgriffe GN 623 / GN 623.5 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift. Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaltachse anzubringen. Kugel und Druckfeder gehören nicht zum Lieferumfang in der Standardausführung. Weitere Informationen hierzu auf Anfrage.

