



4 Form

- A nur mit Ringöse
- H mit Halteseil
- K mit Kugellkette

d ₁	d ₂	Länge l					d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	r	s	t min.
		10	15	20	25	30							
25*	M 5	10	15	20	25	12	16	8	2,5	21,2	2,8	-	
32	M 6	16	20	25	30	14	20	10	3,5	22,3	2,8	12	
40	M 8	20	25	30	40	18	25	13	4	29,5	3,2	14	
50	M 10	20	25	30	45	22	32	17	5	34,6	3,8	18	
63	M 12	30	40	50	-	26	40	21	5,5	36,7	3,8	22	

Ausführung

- Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Buchse
Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Schraube
Edelstahl nichtrostend
- M5 ... M10: 1.4547
- M12: 1.4305
- Ringöse GN 111.6
Edelstahl nichtrostend, 1.4310
- Kugellkette GN 111.5 (Form K)
Edelstahl nichtrostend, 1.4310
- Halteseil GN 111.2 (Form H)
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- Kugellketten / Halteseile in anderen Längen
- mit Spiral-Halteseil GN 111.4
- andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

Hinweis

* Diese Größe ist nur mit Gewindestift lieferbar.

Sterngriffe GN 6336.13 können über die Kugellkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden **montiert** (mit Ringöse und Kugellkette bzw. Halteseil) geliefert.

siehe auch...

- **Edelstahl-Kugellketten GN 111.5** → Seite 1174
- **Halteseile GN 111.2** → Seite 1176
- **Spiral-Halteseile GN 111.4** → Seite 1175
- **Ringösen GN 111.6** → Seite 1179
- **Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7** → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 6336.13-40-M8-A

- 1 d₁
- 2 d₂
- 4 Form

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 6336.13-50-M10-30-K

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l
- 4 Form

