



2 3 4

d ₁	d ₂	Länge l ≈												d ₃	h ₁	h ₂
		GN 6336.4										GN 6336.5				
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-	12	20	9
40	M 8	16	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	-	14	25	12
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	-	18	32	15
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	-	20	40	19
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	25	50	23

Ausführung

GN 6336.4

Griff

Gusseisen
entgratet und gleitgeschliffen

Gewindezapfen

Stahl
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

1

SG

Hinweise

	Seite
GN 6336.4 Sterngriffschrauben (Kunststoff, Schraube Stahl)	QVX / QVX
GN 6336.5 Sterngriffschrauben (Kunststoff, Schraube Edelstahl)	QVX / QVX
GN 5334 GN 5334.4 Sterngriffschrauben (Edelstahl)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften QVX

GN 6336.5

Griff

• Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt

• Aluminium, geschmiedet
- gleitgeschliffen
- poliert

Gewindezapfen

Edelstahl A2
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

ES

AM

AP

RoHS

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl)

1 2 3 4
GN 6336.4-SG-63-M12-50

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl)

1 2 3 4
GN 6336.5-AM-40-M8-25

1	Oberfläche (Werkstoff)
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l