



² d ₁	³ d ₂	⁴ Länge l						d ₃	h ₁	h ₂
40	M 8	20	25	30	40	-		14	25	12
50	M 10	20	25	30	45	55		18	32	15
63	M 12	30	40	50	-	-		20	40	19

Ausführung

- Griff
Edelstahl-Feinguss 1.4408 **A4P**
poliert
- Schraube
Edelstahl A4
- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift (Edelstahl A4) gesichert.
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336 Form L, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

siehe auch...

- *Sterngriffschrauben GN 6336.4 / GN 6336.5 (Kunststoff)*
→ Seite 545 / 547
- *Sterngriffschrauben GN 6336.4 / GN 6336.5 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium)* → Seite 541
- *Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4 (Edelstahl)* → Seite 575

Bestellbeispiel		1	Werkstoff
		2	d ₁
		3	d ₂
GN 6336.5-A4P-63-M12-40		4	Länge l

