



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l			d ₃	b	h ₁	h ₂
40	M 5	16	20	-	13,5	6	20	4
40	M 6	20	30	-	13,5	6	20	4
40	M 8	20	30	40	13,5	6	20	4
48	M 6	20	30	-	13,5	7	24	5,5
48	M 8	20	30	40	13,5	7	24	5,5
55	M 8	20	30	40	16	8	28	6,5
63	M 10	20	30	-	19	9	32	7,5
70	M 10	20	30	40	20	10	36	8

2.1

Ausführung

4

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18
- *Flügelschrauben GN 639 (kleine Bauform)* → Seite 613
- *Flügelmuttern GN 634* → Seite 606
- *Edelstahl-Flügelschrauben GN 835* → Seite 619
- *Flügelschrauben GN 633 / GN 633.1 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Länge l
GN 633.1-48-M6-20-DSG	4 Farbe der Abdeckkappe

