



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> l <sub>1</sub>		l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
48	M 6	20	30	1,5	13,5	4	7	24	5,5
55	M 8	20	30	1,8	16	5	8	28	6,5
70	M 10	20	30	2	20	6	10	36	8

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

- Schraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305

- Druckzapfen  
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Farbe der Abdeckkappe (matt):  
schwarzgrau, RAL 7021  
orange, RAL 2004  
grau, RAL 7035  
gelb, RAL 1021  
blau, RAL 5024  
rot, RAL 3000  
grün, RAL 6017

- **DSG**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

• **RoHS**



**Hinweis**

Flügel-schrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Design und Handhabung dieser Flügel-schrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18
- *Sterngriffschrauben GN 6336.10 (mit Druckzapfen)* → Seite 548
- *Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit Druckzapfen)* → Seite 638

**Bestellbeispiel**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>3</b>	l <sub>1</sub>
<b>4</b>	Farbe der Abdeckkappe

**GN 633.10-48-M6-20-DSG**