



3 Form

- E mit Gewinde-Sackloch (Abdeckkappe)
- D mit Gewinde-Durchloch

1

2

r	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄
27,5	M 6 M 8	16	10,5	12	8	28	6,5	18	25
35	M 8 M 10	20	13	15	10	36	8	20	32

Ausführung

4

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Buchse
Messing
- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarzgrau, RAL 7021
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelmuttern GN 635 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- *Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18

Bestellbeispiel

1	r
2	d ₁
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe

GN 635-35-M8-E-DSG

