



3 Form

- A mit Markierungspfeil
- B neutral, ohne Markierung oder Skala
- S mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

4 Kennziffer

- 1 mit Gewindestift
- 2 mit Spannzange

1 d_1	2 d_2 H8 Bohrung		2 d_3 Zange	d_4	d_5	d_6	d_7	h_1	h_2	h_3	h_4	Länge l	t
22	B 5	-	-	16	14	M 4	20	22	16	4,3	8	12,5	-
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4,3	9	14	14
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4,2	10	15	17
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20

Ausführung

Knopf

Aluminium

- eloxiert, schwarz
- Markierungspfeil bei Form A weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S weiß, lasergraviert

Deckel

Kunststoff, hellgrau

Spannzange / Sechskantmutter

Messing

Gewindestift DIN 916

Edelstahl

mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes „Einstellen“ der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die „alufarbenen“ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Hinweise

GN 626 Drehknöpfe (Kunststoff)

Seite

GN 726.2 Drehknöpfe (Aluminium, mit Skalenring)

QVX

QVX

Technische Informationen

Bestellschema Skalierungen

QVX

ISO-Passungen

QVX

Zubehör

GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln)

QVX

Bestellbeispiel

GN 726.1-42-B10-A-1

1 d_1

2 d_2 (d_3)

3 Form

4 Kennziffer