



Montagehinweis

- 1) Das Gehäuse für den Griff gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen der Bohrschablone aufbohren.
- 2) Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- 3) Den oberen Teil des Griffs in das Gehäuse einpassen und auf den unteren Teil drücken, bis dieser vollständig eingepasst ist.
- 4) Griff leicht nach unten drücken.
- 5) Die beiden Blechschrauben setzen.
- 6) Die Abdeckung montieren, indem man zuerst auf die Seitenteile und danach auf den Mittelteil drückt.

Wandstärke s	d ±0,02 für Blech- schraube für M3	für $b_1 = 110$				für $b_1 = 120$				
		x +0,2	y +0,5	m ₁ ±0,1	m ₂ ±0,1	x +0,2	y +0,5	m ₁ ±0,1	m ₂ ±0,1	
1 ... 1,2	2,5	Kernbohrung 2,5 Durchgangsbohrung 3,2	100,5	52	64	55,5	107,5	73	64	76,8
> 1,2 ... 1,5	2,55		100,5	52,2	64	55,5	107,5	73	64	77
> 1,5 ... 2	2,6		100,5	52,5	64	56	107,5	73	64	77,2
> 2 ... 2,5	2,65		100,5	52,7	64	56,2	107,5	74	64	77,5
> 2,5 ... 3	2,65		100,5	53	64	56,5	107,5	74	64	77,8
> 3 ... 3,5	2,7		100,5	53,2	64	56,7	107,5	74	64	78,1
> 3,5 ... 4	2,7		100,5	53,4	64	56,9	107,5	75	64	78,4
> 4 ... 4,5	2,7		100,5	53,6	64	57,1	107,5	75	64	78,7
> 4,5 ... 5	2,7		100,5	53,8	64	57,3	107,5	75	64	79