



Anwendungsbeispiel



m ₁	h ₁	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₂	m ₂	Länge l	für Schnellspanner		
										GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	GN 860
82	16	19,5	6,2	M 6	9,2	12	37	22	91	130	130	125
100	18	26	8	M 8	12	16	43	27	112	230	230	200

Ausführung

- Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Spannarmverbreiterungen GN 801.2 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Position der Spannschrauben wird über Gelenke eingestellt, die eine beliebige Positionierung der Andrückschrauben ermöglicht. Eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

siehe auch...

- Spannarmverbreiterungen GN 801.1 (starr) → Seite 816
- Spannarmverlängerungen GN 809.1 → Seite 819
- Andrückschrauben GN 804 → Seite 810
- Andrückschrauben GN 807 → Seite 811

Bestellbeispiel	1 m ₁
GN 801.2-82-16-ST	2 h ₁
	3 Werkstoff